

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pm\acute{a}x} = 4$ mm.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Espessura da placa E	5,56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEMT 1305 AGSR
Tipo	HB7520
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		