

**Caçonete, M: M16****Dados do pedido**

Número do pedido	140460 M16
GTIN	4062406233419
Classe de artigo	12K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente. **≥ M3 com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado;** ângulo de corte de aprox. 15°.

Descrição técnica

Classe de tolerância	DIN 13 6g
Ø exterior	45 mm
Passo	2 mm
Tamanho da rosca	M16
Altura	18 mm
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		