

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 50 A = 200, Ø do mandril d1: 22mm



Dados do pedido

Número do pedido	301154 22
GTIN	4062406242145
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Com 4 furos do canal de refrigeração.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Alcance curto.
- Área de contacto do colar alargada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descrição técnica

Projeção medida A	200 mm
Ø do mandril d ₁	22 mm
Ø exterior D	48 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	19 mm
chave especial adequada n.º 309840	22

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	22
Ø de fixação D ₁	22 mm
Alojamento	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem