



## Dados do pedido

Número do pedido	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Duração de utilização no interior e no exterior até 2 meses.

Fita de tecido com adesivo Hotmelt para facilitar o trabalho de mascaramento e reparação.

Graças a uma laminação de PE, também é impermeável. Pode ser usado para uma ampla gama de trabalhos de cobertura e mascaramento. Especialmente concebida para aplicações com altos requisitos de resistência ao rasgo. Fácil de desenrolar, arrancar e também é resistente à abrasão. Universalmente aplicável em trabalhos de reparação.

Resistente aos raios UV, muito resistente ao rasgo e resistente à abrasão.

Boa força de aderência, mesmo em superfícies irregulares.

### Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

## Descrição técnica

material de suporte	Tecido
Finura do tecido	59 mesh
Temperatura de armazenamento	20 °C

Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Particularidade	resistente a raios UV
Forro disponível	não
Capacidade de alongamento	12,5 %
Espessura	0,3 mm
Validade mínima	12 Monatmês
Resistência à tração	5,8 N/mm
Cor	verde
Massa adesiva	Borracha natural
Força de aderência em aço	0,33 N/mm
resistente à temperatura até	40 °C
Comprimento	50 m
Largura	50 mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Aplicação	Vedar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Mascarar
Aplicação	Embalar
Aplicação	Colar
Aplicação	Cobrir com fita adesiva
Humidade do armazém	50 %
Atributo do nome do produto	verde azeitona
Tipo de produto	Fita adesiva