

Ficha de dados



Cone de fixação plano forma AD, SK 40 curto, Ø de fixação D1: 25



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 300205 25 |
| GTIN | 4062406242565 |
| Classe de artigo | 32A |

Descrição

Versão:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado ou laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

| | |
|--|-------------|
| Ø exterior D | 65 mm |
| Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 |
| Projeção medida A | 100 mm |
| Ø de fixação D ₁ | 25 mm |
| Alojamento | SK 40 curto |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 |

Ficha de dados

| | |
|---|---------------------------------|
| Forma | AD |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 3 µm |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/300205-25>