

**Garant****Cabeça de fresagem de rosca, com rosca, Ø D: 31****Dados do pedido**

Número do pedido	218110 31
GTIN	4062406245252
Classe de artigo	21R

**Descrição****Utilização:**

- **Para rosca cilíndrica interior; outras pastilhas reversíveis e suportes a pedido.**
- **Para rosca de furos passantes e furos cegos.**
- **De uso universal em roscas à esquerda e à direita.**
- **Pressão de corte reduzida.**

**Descrição técnica**

Projeção L <sub>1</sub>	22,8 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	28 mm
Número de arestas de corte Z	4
Tamanho da placa	11
Ø efetivo D	30,9 mm
Rosca de alojamento	M12
Parafuso para pastilha reversível	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø do colar D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm
Número de sulcos de apara	4

Utilização com tipo de perfuração	Furo cego
Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Modelo da haste	com rosca
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

---

## Acessórios

Lâmina de 6 mmpara Torx® Perfil Torx® TX8	659922 TX8
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200