

**Pastilha de corte reversível por perfuração SOMT110408, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HBD30****Dados do pedido**

Número do pedido	235070 UNI
GTIN	4062406253950
Classe de artigo	22K

Descrição**Versão:**

A aresta de corte central centra a broca de forma rápida e segura. A aresta de corte externa proporciona um excelente controlo das aparas.

Utilização:

Pastilhas de corte SOMT apenas na aresta de corte externa. Pastilhas de corte XOMT apenas na aresta de corte central.

Indicado para:

HOLEX Pro Drill n.º 235000 – 235010.

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Revestimento	TiAlN
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT110408
Tipo	HBD30
Material de corte	HM

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,06 - 0,16
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		