

HOLEX**Pinça de aperto ER para macho de roscar, ER 25, Ø de fixação nominal d: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	309457 10
GTIN	4062406254124
Classe de artigo	32Z

Descrição**Modelo:**

- **Fixação da broca de roscar através do mecanismo de fixação da esfera rotativo.**
- **Dispositivo de libertação rápida integrado.**
- **Pinças de aperto para broca de roscar semelhantes a DIN 6499 / ISO 15488.**

Vantagem:

Bloqueio e desbloqueio rápidos através da atuação da mola. Não é necessário enroscar no quadrado da broca de roscar.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Instrução:

Fixa apenas o Ø nominal. **Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.**

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	10 mm
Alojamento	ER 25
Ø exterior D	25 mm
Comprimento total L	40 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto

