

Garant**Suporte de expansão hidráulica VDI 30, VDI 30, ØD1: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	319753 20
GTIN	4062406254490
Classe de artigo	31M

Descrição**Versão:**

Ponte de aperto única, aperta hastes h6 e h7. Acabamento a laser frontal e parafuso de alinhamento no suporte para uma orientação fácil e inequívoca da barra de mandrilar. Inclui parafuso de ajuste de comprimento. Adequado para refrigeração interna. Dois parafusos de fixação para melhor acessibilidade, seja principal ou contrafuso. Inclui bico de pulverização esférico.

Vantagem:

- **Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim superfícies ideais da peça e aumento da vida útil.**
- **Manipulação rápida e fácil.**
- **Utilização flexível de buchas intermédias.**
- **Centragem perfeita.**

Utilização:

Adequado para perfurar, mandrilar, rebaixar e também para utilização com barras de mandrilar.

Descrição técnica

Ø exterior D	42 mm
Ø de fixação D ₁	20 mm
Peso	0,5 kg

Ficha de dados

Projeção medida A	64 mm
Comprimento útil L ₁	42 mm
Alojamento	VDI 30
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico