

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter

**Porta-piças de fixação, extra fino, com refrigeração interna, HSK-E 40 A = 75,  
Área de aperto: 1-6mm**



### Dados do pedido

Número do pedido	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Classe de artigo	34F

### Descrição

#### Versão:

- **Superfícies funcionais HSK processadas.**
- **Hastes torneadas.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **A pinça é fixada por trás, através do mandril, com um parafuso de aperto, sem necessidade de porca de aperto!**

#### Vantagem:

O design extremamente fino permite a maquinação mesmo em componentes de difícil acesso, por exemplo, para o fabrico de ferramentas e moldes.

Grande alcance de trabalho e contorno otimizado para uma vibração reduzida. Arrefecimento através da ferramenta ou ao longo do veio utilizando placas de pinça.

#### Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 6499.

#### Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto e chave com cabo em T.

#### Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890, **pinças de aperto GARANT n.º 309563.**

**Pinças de aperto ALBRECHT n.º 309572 e 309573.**

### Descrição técnica

Ø exterior D	44 mm
--------------	-------

## Ficha de dados

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Área de aperto	1 - 6 mm
Projeção medida A	75 mm
Comprimento útil L <sub>N</sub>	35 mm
Alojamento	HSK-E 40 A = 75
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69893
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril de pinça de aperto