

**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 120408, para processamento médio, Tipo: HBT020****Dados do pedido**

Número do pedido	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Classe de artigo	22D

**Descrição técnica**

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Quebra-aparas	PM
Aplicação principal	P
Tipo	HBT020
Revestimento	TiCN
Profundidade de corte $a_p$	0,8 - 5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
Número de trocas/cortes	8

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 280 m/min
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar