

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Caixa 16G com porta, com batente à esquerda para equipamento personalizado com gavetas, 12×20G, Altura/altura da porta: 600/425



Dados do pedido

Número do pedido	927422 600/425
GTIN	4062406264963
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Porta com batente à esquerda.

Caixa 16G com porta, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Equipamento:

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, porta antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.

Tam. 600/425 e 700/525 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descrição técnica

Profundidade em G	20
Número de portas	1

Ficha de dados

Altura da porta	425 mm
Número de prateleiras de altura regulável	1
Altura útil da porta	425 mm
Largura em G	12
Batente da porta	esquerda
Altura	600 mm
Altura útil para gavetas	75 mm
Peso	20 kg
Profundidade	650 mm
Largura útil	350 mm
Largura	400 mm
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	1 mm
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	12x20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/927422-600/425>