

Garant GRIDLINE

Caixa 24G com porta, com batente à esquerda para equipamento personalizado com gavetas, 20×20G, Altura/altura da porta: 900/625



Dados do pedido

Número do pedido	927727 900/625
GTIN	4062406266189
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Caixa 24G com porta, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Porta com batente à esquerda.

Equipamento:

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, porta antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.

Tam. 600/425 e 700/525 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descrição técnica

Altura	900 mm
Peso	36 kg

Ficha de dados

Altura útil para gavetas	150 mm
Largura	600 mm
Profundidade	650 mm
Altura útil da porta	625 mm
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	1 mm
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/927727-900/625>