

Garant**Caçonete Rosca à esquerda, M-LH: M42****Dados do pedido**

Número do pedido	140620 M42
GTIN	4062406266196
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente.

Corte inicial de 1 3/4 passos.**Descrição técnica**

Altura	36 mm
Ø exterior	90 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Passo	4,5 mm
Tamanho da rosca	M42
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	esquerda
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		