

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Medidor rápido digital para interior, Faixa de medição: 2,5-12,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	438965 2,5-12,5
GTIN	2050002040939
Classe de artigo	46Q

**Descrição****Modelo:**

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de esferas de medição de MD. **Visor digital do valor absoluto.**

A introdução de **valores predefinidos** permite determinar os desvios a partir de qualquer valor.

**Função:**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3, manual de instruções.

**Acessórios especiais:**

Adaptador de cabo de dados n.º 498954 tam. A2, cabo de dados n.º 497440; adaptador de rádio n.º 498954 tam. A5.

**Descrição técnica**

Precisão de repetição	0,005 mm
Número de pilhas incluídas	2
largura mínima da ranhura	0,4 mm
Força de medição	0,8 - 1,2 N
Faixa de medição	2,5 - 12,5 mm

Limite de erro	0,015 mm
Raio da lâmina	0,1 mm
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição)	12 mm
largura máxima da ranhura	0,7 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR3
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,05 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,005 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,001 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,02 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,01 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Interface USB
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Calibração	C7
Tipo de produto	Apalpador rápido para interiores

### Prestações de serviços

CalibraçãoApalpador rápido de exterior / interior Tipo S	023450 S
Calibração DAkkSApalpador rápido de exterior / interior Tipo S	023460 S

### Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Cabo de ligação Tipo D1	497440 D1
Cabo de ligação Tipo D2	497440 D2
Cabo de ligação Tipo USB2	497440 USB2
Adaptador de interface Tipo A2	498954 A2
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975