

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 213046 TI |
| GTIN | 4062406267155 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição

Modelo:

Conceito de pastilhas reversíveis **inovador** através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de **dupla face**. Materiais de corte de **alto desempenho** para uma **eficiência** particularmente elevada.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

| | |
|---|----------------|
| Tipo | TI |
| Avanço f_z por dente | 0,8 mm |
| Raio do canto | 1,5 mm |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMU146715ZZER |
| Tipo | HB4430 |
| Óleo de corte | HM |
| profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$ | 0,8 mm |
| profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$ | 3 mm |

| | |
|---|--|
| Raio de programação com $a_{p\text{ máx.}}$ | 3 mm |
| Número de trocas/cortes | 3 |
| Revestimento | PVD |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |