

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Classe de artigo	08M

## Descrição

### Modelo:

A **3M Scotch® Super 88** e a **Scotch® Super 33+** são fitas adesivas de alta qualidade particularmente elásticas e resistentes aos raios UV, com muito boas propriedades elétricas e resistência à humidade, a soluções alcalinas, a diversos ácidos e a solventes.

### Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

## Descrição técnica

Espessura	0,18 mm
Largura	19 mm
material de suporte	Película de PVC
Humidade do armazém	75 %
Designação do fabricante	Scotch® Super 33+
Temperatura de armazenamento	10 - 27 °C
resistente à temperatura até	-18 - 90 °C

Validade mínima	60 Monatmês
Particularidade	resistente a raios UV
Particularidade	resistente à humidade
Tipo de fita adesiva	de um lado
Comprimento	6 m
Forro disponível	não
Cor	preto
Tipo de produto	Fita adesiva