



Roquete manual reversível, com quadrado de 1/4 polegada, com bloqueio esférico, ângulo de trabalho de 18°, 115 mm de comprimento, cabeça polida,



Dados do pedido

Número do pedido	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Classe de artigo	630

Descrição

Versão:

Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Norma:

DIN 3122-D 6,3

Quadrado externo conforme **DIN 3120-A 6,3** com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme **DIN 3120**.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/4 polegada
comprimento total	115 mm
Número de dentes	20
Ângulo de trabalho	18 grau
Material	Aço cromo-vanádio
com cabeça articulada	não
com cabeça giratória	não

Ficha de dados

com extrator	não
com função de martelo	não
com QuickRelease	não
Cabeça do roquete separável do punho	não
Punho rotativo	não
Orifício de alojamento na extremidade do cabo	não
Tipo de produto	Roquete
USP1	reversível
USP2	com bloqueio esférico, ângulo de trabalho de 18°, 115 mm de comprimento, cabeça polida