

Garant GRIDLINE

**Carro de montagem para gavetas, 20×20G, Altura mm/número de gavetas:
685/0****Dados do pedido**

Número do pedido	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Para equipar com gavetas 20×20G.

Carro de montagem com 24×24G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

O equipamento de gavetas apenas é admissível com o n.º 930534 (com desbloqueio individual de gavetas com uma mão).

Descrição técnica

Ø da roda	125 mm
-----------	--------

Número de portas	0
Número de gavetas	0
Altura útil do módulo de gavetas	400 mm
ComfortClose	não
Altura do módulo de gavetas	500 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
capacidade de carga máxima	600 kg
Largura	600 mm
Altura	685 mm
Peso	44 kg
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Profundidade	600 mm
com rebordo	sim
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Altura útil	400 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Modelo	deslocável
Modelo	para equipamento personalizado
Caixa aberta em cima	não
Número de prateleiras extraíveis	0
Altura útil para gavetas	400 mm
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Carro de montagem

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Placa de cobertura em chapa de aço com rebordo de desenrolamento em 4 lados Dimensão em G 24X24	951972 24X24
Pega de empurrar Tipo 1	958490 1