



Serra sem-fim compacta sem fio, Tipo: M18FBS85



Dados do pedido

Número do pedido	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Serra sem-fim sem fio FUEL™, compacta e potente, com motor POWERSTATE™ sem escovas para serragem móvel com maneabilidade melhorada.

- Troca fácil e sem ferramentas da folha de serra.
- Velocidade da folha regulável continuamente com interruptor de velocidade.
- Construção metálica robusta, gancho de metal.
- Iluminação LED da área de corte.

Material fornecido:

Inclui carregador, 2x bateria M18 B2, folha de serra bimetal 14 TPI, mala de transporte.

Instrução:

Baterias e carregadores adequados nos números 073801 – 073840.

Descrição técnica

Largura da fita de serra	13 mm
Comprimento da fita de serra	898 mm
Designação do fabricante	M18FBS85-202C
Peso	6 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²

profundidade máxima de corte 90°	85 mm
Velocidade da cinta	0 - 165 m/min
Número de baterias incluídas	2
Capacidade da bateria	2 Ah
Tensão da bateria	18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
embalagem	Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 18 V
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC