



Aspirador seco/húmido sem fio, Tipo: GAS1810L



Dados do pedido

Número do pedido	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Aspirador de pó sem fio para aspiração móvel. Transporte fácil e manuseamento confortável através de correias de transporte em que o aspirador de pó pode ser pendurado.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador.

- 1× bico para pavimentos, número Bosch: 2608000707
- 1× bico para fendas, 250 mm, número Bosch: 2608000661
- 1× alça a tiracolo, número Bosch: 2608000706
- Conjunto de rodas de 4 peças, número Bosch: 2608000705
- 1× adaptador para ferramentas elétricas, número Bosch: 2608000708
- 1× tubo em cotovelo, número Bosch: 2608000659
- 1× filtro plissado plano, número Bosch: 2608000663
- 3 un. Conjunto de tubos de sucção, número Bosch: 2608000660
- 1× mangueira, 1,6 m, número Bosch: 2608000658

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073866. Para o sistema de arranque automático adequado, ver n.º 070237ff.

Descrição técnica

Volume do recipiente	7,5 l
Peso sem bateria	6 kg

Comprimento da mangueira de sucção	1,6 m
Tipo de bateria	lão de lítio
Designação do fabricante	GAS 1810L
Fluxo volumétrico	1440 l/min
Número de baterias incluídas	0
Tensão da bateria	18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos