



Dados do pedido

Número do pedido	081451 10
GTIN	5708997360101
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Projetores LED sem fio compactos e potentes para utilização móvel. Graças às suas dimensões compactas, podem ser perfeitamente utilizados como lanterna de mão. Os pés magnéticos reguláveis também permitem o uso estacionário.

Nova **função OPTILight** para uma potência de luz e período de iluminação otimizados. O sistema SMART Grip 4 em 1 integra várias funções numa unidade: um anel para um punho seguro, um grampo para uma fixação fácil, um ímã forte e um suporte.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB.

Descrição técnica

Fluxo luminoso	100 - 1000 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Altura total	96 mm
Largura total	38 mm

Período de iluminação	1,5 - 15 h
Tipo de bateria	lão de lítio
Zona ATEX	nenhum
Lâmpada	Módulo LED
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	104 mm
Peso	250 g
Tipo de proteção IP	IP 65
Tensão da bateria	3,7 V
Capacidade da bateria	5,2 Ah
Designação do fabricante	NOVA MINI
Tipo de produto	Foco