

ejendals

Par de luvas de proteção contra o frio Tegera® 517, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

Número do pedido	094824 7
GTIN	7340118328959
Classe de artigo	04R

Descrição

Modelo:

Tegera® 517. Luva de proteção contra o frio **à prova de água e forrada** em **couro sintético** para uma utilização precisa durante atividades em ambientes frios e molhados. Com fecho autoaderente e pontas dos dedos reforçadas.

Modelo texto publicitário:

Tegera® 517. Luva de proteção contra o frio **à prova de água e forrada** em **couro sintético** para uma utilização precisa durante atividades em ambientes frios e molhados. Com fecho autoaderente e pontas dos dedos reforçadas.

Utilização:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Utilização texto publicitário:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

De corte extremamente justo. O tamanho corresponde ao número abaixo.

Instrução texto publicitário:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

De corte extremamente justo. O tamanho corresponde ao número abaixo.

Descrição técnica

Tipo de luvas	Luvras resistentes ao frio
Categoria de proteção	Categoria II
Tamanho das luvas	7
Propriedades das luvas	Fecho autoaderente
Índice	1
Utilização	reutilizável
âmbito	Heavy Duty
âmbito	Multiusos
Norma	EN 511
Comprimento	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
material de suporte	Poliéster/ couro sintético
Variante de revestimento	sem revestimento
Cor	preto/verde
Tipo de produto	Luvras resistentes ao frio