



## Roquete reversível, 1/4 polegada, Tipo: 1/4



### Dados do pedido

Número do pedido	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Classe de artigo	63A

### Descrição

**Modelo:**

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

**Indicado para:**

Insertos de acionamento manual.

### Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
comprimento total	117 mm
Número de dentes	22
Ângulo de trabalho	16,4 grau
Material	Chrome-Alloy-Steel
Superfície	cromado
Tipo de produto	Roquete

USP1	reversível
USP2	Ângulo de trabalho 16,4°, comprimento 117 mm

---

## Acessórios

Conjunto de peças sobresselentes 1/4 polegada, incluindo placa de cobertura	632250
---	--------