

**Regulador de filtro, Ø da rosca interior: 1/4****Dados do pedido**

Número do pedido	080011 1/4
GTIN	4047322682671
Classe de artigo	08A

Descrição**Versão:**

Unidade de manutenção de série modular (sistema "multifix"), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 – 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

Regulador de filtro com depósito de policarbonato e manómetro.

Vantagem:

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

Utilização:

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWJ.

Descrição técnica

Altura (A)	190 mm
Tipo de produto	Regulador de pressão

