

Garant**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Desvio central L_3	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Largura do pescoço L_4	9 mm
Comprimento total L	125 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Código ISO do suporte	E12K SVVCR/L07
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------