

**Escova para tubos Fio de latão ondulado 0,15 mm, Ø da escova: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	577985 8
GTIN	4017359004418
Classe de artigo	57L

Descrição**Versão:**

Escovas internas com fio torcido galvanizado e espiral de filamento simples. Filamento em fio ondulado, comprimento total de 115 mm. Comprimento de filamento 80 mm com bocal roscado M6 montado sob pressão.

Utilização:

Para limpeza de tubos, grades, mangas, permutadores térmicos e cilindros. Para usar em máquinas (apenas rotação no sentido dos ponteiros do relógio), utilizar o adaptador de rosca n.º 577990.

Descrição técnica

Ø da escova D ₁	8 mm
Comprimento total L	115 mm
Material da guarnição	Arame de latão
Alojamento	Niple de rosca
Espessura das cerdas	0,15 mm
Tipo de produto	Escova para tubos

Acessórios

577990 M6

Adaptador de rosca M6 rosca fêmeaHaste -Ø 6 mm Rosca M6

Extensão para escovas tubulares com bocal roscado M6 Rosca M6

577993 M6

Cabo de plástico para escovas de tubos com bocal roscado M6 Rosca M6

577995 M6