

**Paquímetro universal digital Multimar 25 EWR, Faixa de medição: 600****Dados do pedido**

Número do pedido	415546 600
GTIN	4059192003265
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Braços de medição intercambiáveis, insertos apalpadores e elementos de batente (acessórios opcionais). O visor numérico é sempre legível pelo operador. O âmbito de aplicação pode ser ampliado rodando. Distribuição uniforme de peso para pequenas dimensões, uma vez que ambos os suportes do braço de medição podem ser movidos na calha. A corredeira e a calha são em aço inoxidável e temperado.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Braços de medição n.º 428101, batente de profundidade n.º 428111, alojamentos de medição n.º 428141, insertos de medição n.º 428120; 428130; 428160; 428170.

Peça sobresselente:

Tampa do compartimento das pilhas n.º 417702.

Descrição técnica

Limite de erro	0,03 mm
Faixa de medição	0 mm
Leitura	0,01 mm
Calibração	Preço sob consulta
Leitura	0,0005 polegada
Tipo de proteção IP	IP 65

Ficha de dados

Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415546-600>