

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Unidade móvel montada à saída da fábrica para armários de ferramentas GridLine, indicado para profundidade de caixa em G: 24



Dados do pedido

Número do pedido	958481 24
GTIN	4062406299873
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Unidade móvel GridLine composta por 2 travessas de chapa de aço galvanizado. Completamente montada com conjunto de rodas e 1 conjunto de punho de empurrar de Haptoprene bicomponente. Para aparafusar em armários e armários de ferramentas GridLine.

Empurrar a partir do painel lateral.

Montada de fábrica se os armários de ferramentas GridLine e a unidade de deslocamento forem encomendados em simultâneo.

Indicado para:

Armários de ferramentas n.º 930505 – 930735.

Material fornecido:

1 x travessa com 2 rodas orientáveis bloqueáveis, 1 x travessa com 2 rodas fixas, 1 x conjunto de punhos de empurrar.

Atenção:

Devido ao risco de tombar, é essencial observar a altura máxima especificada para a montagem da unidade de deslocamento.

Em termos de capacidade de carga, deve ser observado o peso próprio do armário/armário de ferramentas.

Nota:

Unidade de deslocamento adequada para armários de ferramentas GridLine com uma altura máxima de 950 mm. Armários de ferramentas 24x24G apenas até uma altura de 900 mm.

Ficha de dados

Capacidade de carga máxima total de 600 kg. **Montagem obrigatoriamente necessária de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão.**

Descrição técnica

Altura de apoio	160 mm
Profundidade	600 mm
Ø da roda orientável	125 mm
capacidade de carga máxima	600 kg
Ø da roda fixa	125 mm
Tipo de produto	Unidade de deslocamento