

DYMO

Dados do pedido

Número do pedido	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Classe de artigo	08U

Descrição

Modelo:

Aparelhos de etiquetagem **robustos e móveis** para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de **bateria de íões de lítio recarregável**, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido.

Utilização:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Material fornecido:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.

Instrução:

- **Podem ser ajustadas diferentes línguas.**
- **Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.**

Descrição técnica

Comprimento	206 mm
altura máxima da letra	8,1 mm
Largura	108 mm
Cor da letra	preto

carregador de fita de rotulagem adequado	D1
Número de caracteres visíveis no visor	2x14
Número de linhas de texto	2
Layout do teclado	AZERTY
Versão com cortador de fita	manual
Número de tamanhos de letra	3
Tipo	LM280F
possíveis larguras das fitas de rotulagem	6; 9; 12 mm
Número de larguras da letra	2
Número de caracteres/símbolos disponíveis	220
Número de estilos de letra	6
Adaptador de rede	incluindo
Particularidade	USB
Peso com bateria	323 g
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Altura	41 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	Dymo 280 AZERTY
Tipo de produto	Aparelho de rotulagem

Acessórios

Carregador de fita de rotulagem 6 mm x 7 m poliéster Tipo W	085530 W
Carregador de fita de rotulagem 12 mm x 7 m poliéster Tipo W	085520 W
Carregador de fita de rotulagem 12 mm x 7 m poliéster Tipo Y	085520 Y
	085550 T

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo T

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×3,5 m nylon Tipo W

085516 W

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo R

085520 R

Carregador de fita de rotulagem 9 mm×7 m poliéster Tipo W

085540 W

Carregador de fita de rotulagem 9 mm×7 m poliéster Tipo Y

085540 Y

Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo Y

085560 Y

Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo W

085560 W

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo W

085550 W

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo T

085520 T

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo Y

085550 Y

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo R

085550 R

Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo R

085560 R