

**Garant****Adaptador de troca rápida, cabeça de fresagem com porca exterior ER 25, Ø do mandril d1: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	319766 16
GTIN	4062406328856
Classe de artigo	31V

**Descrição****Versão:**

- **Versão de duas peças composta por corpo base e porca de aperto de precisão.**
- **Feito de aço para ferramentas de alta qualidade, todas as superfícies funcionais endurecidas e retrabalhadas.**

**Vantagem:**

Sistema de troca rápida extremamente fácil de usar para ferramentas elétricas (AGW). Preparar o adaptador de troca rápida com uma ferramenta e mudar através de AGW. A porca de aperto está montada em rolamentos de esferas.

**Utilização multiflexível:**

- **Substituição rápida e fácil dos adaptadores para o AGW usado.**
- **Adequado para todas as ferramentas conduzidas de diferentes fabricantes com ligação de pinça ER.**

**Utilização:**

Para operações de perfuração e fresagem com ferramentas acionadas com ligação de pinças de aperto ER.

**Descrição técnica**

Projeção medida A	34,5 mm
Refrigeração interior	sim
Concentricidade	≤ 3

Ø exterior D

41,7 mm

Tipo de produto

Adaptador de troca rápida