

## Fita de serra para metal 20x2375, Dentes por polegada: 5/8



### Dados do pedido

Número do pedido	173560 5/8
GTIN	4045197253842
Classe de artigo	16F

### Descrição

#### Modelo:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetal de alto desempenho** com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) **M42** e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

#### Utilização:

**Dentado combinado 0°** – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

**Dentado normal 10°** - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

#### Instrução:

**Inserção de uma nova fita:** Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

### Descrição técnica

Largura	20 mm
Comprimento	2375 mm
Espessura	0,9 mm
Ângulo de corte	0 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal