

**Manga redutora fendida com refrigeração, Ø 20 mm, Ø de fixação D1: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302150 16
GTIN	4060576155104
Classe de artigo	33T

Descrição**Modelo:****Manga redutora Schunk GZB-S.**

Pré-ajuste flexível do comprimento possível através de uma peça intermédia deslizante.

Com ranhuras para canais de refrigeração.**Utilização:**

- **Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.**
- **Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.**
- **O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.**
- **Precisão de escoamento $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisão do sistema a $3 \times D$).**
- **Precisão de concentricidade $\pm 2 \mu\text{m}$ (para bucha redutora).**
- **Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.**

Indicado para:Mandril de expansão hidráulico com **Ø de aperto 20 mm.****Descrição técnica**

Comprimento total L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
Atributo do nome do produto	Ø 20 mm
Concentricidade do sistema	5 μm

Tipo de produto

Bucha redutora