



Conjunto de paquímetros digitais TESA-CAL IP67 com medida de profundidade redonda, amplitude de medição de 150 mm, Número de paquímetros: 150



Dados do pedido

Número do pedido	405523 150
GTIN	4067263132790
Classe de artigo	45A

Descrição

Modelo:

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS. Proteção completa contra líquidos.

Utilização:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

Leitura	0,0005 polegada
Tempo de funcionamento	12000 horas
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
Tipo de pilha	Pilha botão
Leitura comutável	mm/polegada
medidor de profundidade	redondo
Calibração	A1

Faixa de medição	0 - 150 mm
Limite de erro	0,03 mm
Células solares	não
Desativação automática	sim
Medidor de profundidade disponível	sim
Comprimento do bico	40 mm
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Leitura	0,01 mm
Ativação standby	sim
Alimentação de energia	A pilhas
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Acessórios

Paquímetro digitalTESA-CAL IP67 com medidor de profundidade redondo Faixa de medição 150

412759 150