

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Pastilhas reversíveis de 2 arestas de corte de **dupla face**. Substratos de alto desempenho e geometrias de arestas de corte inovadoras garantem resultados de produção ideais.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$

Descrição técnica

Tipo	INOX
Avanço f_z por dente	0,8 mm
Raio do canto	0,8 mm
Espessura da placa S	3,97 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	ANGX 10T308ZEER
Tipo	HB9740
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm

profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1 mm
Raio de programação com $a_{p\text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		