

## Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, M: M3



### Dados do pedido

Número do pedido	132645 M3
GTIN	4045197648860
Classe de artigo	12H

### Descrição

**Modelo:****Com entrada em espiral. Classe de tolerância: ISO 2 6H**

### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Ø do furo central	2,5 mm
Passo de rosca	0,5 mm
Ø da rosca	3 mm
Número de sulcos de aparas	2
Norma	DIN 371
Ø haste D <sub>s</sub>	3,5 mm
Comprimento total L	56 mm
Quadrado da haste □	2,7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	9 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M3
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau

Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de rosar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		