

## Fita de serra para metal 27×3830, Dentes por polegada: 3/4H



### Dados do pedido

Número do pedido	173800 3/4H
GTIN	4045197254382
Classe de artigo	16F

### Descrição

**Modelo:**

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetálica de alto desempenho** com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) **M42** e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

**Utilização:**

**Dentado combinado 0°** – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

**Dentado normal 10°** - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

**Instrução:**

**Inserção de uma nova fita:** Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

### Descrição técnica

Espessura	0,9 mm
Comprimento	3830 mm
Largura	27 mm
Ângulo de corte	10 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal