

Fita de serra para metal 27x3660, Dentes por polegada: 5/8



Dados do pedido

Número do pedido	173755 5/8
GTIN	4045197275707
Classe de artigo	12S

Descrição

Modelo:

HOLEX – Fita de serra de produção com elevada potência de corte.

Utilização:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Instrução:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descrição técnica

Largura	27 mm
Comprimento	3660 mm

Espessura	0,9 mm
Ângulo de corte	0 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal