

Fita de serra para metal 41×5334, Dentes por polegada: 2/3H



Dados do pedido

Número do pedido	173874 2/3H
GTIN	2050001710239
Classe de artigo	16F

Descrição

Modelo:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetálica de alto desempenho com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) **M42** e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

Utilização:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Instrução:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descrição técnica

Comprimento	5334 mm
Espessura	1,3 mm
Largura	41 mm
Ângulo de corte	10 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal