



Broca maciça de pastilhas reversíveis Komet KUB Pentron® com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis SOGX



Dados do pedido

Número do pedido	236614 33,2
GTIN	4047109277786
Classe de artigo	24P

Descrição

Versão:

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$. $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ máximo alcançável mediante ajuste.**

Tolerância do furo: $\varnothing D - 0,1/0,2$

Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.
Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

$\varnothing$ haste D_s	40 mm
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento útil L_1	68 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 110408 38-...

Ficha de dados

Comprimento da haste L_s	68 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Série	KUB Pentron®
Projeção L_A	93 mm
Ø nominal D_C	33,2 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	2×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/236614-33,2>