

Caçonete 6 g, M: M1**Dados do pedido**

Número do pedido	140300 M1
GTIN	4045197083012
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente. \geq **M3 com entrada em espiral de ambos dos lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.** Campo de tolerância 6h.

Descrição técnica

Passo	0,25 mm
Altura	5 mm
Ø exterior	16 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6h
Tamanho da rosca	M1
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		