



Retificadora reta pneumática G2424, Ø da pinça de aperto 6 mm comprido, Tipo: S085



Dados do pedido

Número do pedido	079448 S085
GTIN	7322590019891
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadoras retas potentes e robustas com elevada **suavidade**. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental. Velocidades máximas entre **8500 e 25 000 rpm** otimizadas para a aplicação.

Com fuso comprido e delgado, ideal para perfurações, comprimento de 317 mm.

Pinças de aperto com Ø 6 mm.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):

para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	13 mm
Ruído de trabalho	70 dB(A)
Designação do fabricante	G2424 S085

vibração máxima conforme EN	5,3 m/s ²
Potência de saída	440 W
Peso	0,96 kg
quantidade de ar necessária máxima	252 l/min
Ligação de ar comprimido	3/8 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Retificadora reta

Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	079459 6
---	----------