

Caçonete, M: M14



Dados do pedido

Número do pedido	140400 M14
GTIN	4045197083562
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente. \geq M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 2 passos. **Brunido e nitrurado**; ângulo de corte de aprox. 15°.

Descrição técnica

Passo	2 mm
Altura	14 mm
Ø exterior	38 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M14
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		