

Caçonete Rosca à esquerda, M-LH: M16



Dados do pedido

Número do pedido	140620 M16
GTIN	4045197083708
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente.

Corte inicial de 1 3/4 passos. com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte.

Descrição técnica

Altura	18 mm
Passo	2 mm
Ø exterior	45 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M16
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	esquerda
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		