

## Caçonete Rosca à esquerda, M-LH: M18



### Dados do pedido

Número do pedido	140620 M18
GTIN	4045197083715
Classe de artigo	11K

### Descrição

**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente.

**Corte inicial de 1 3/4 passos. com entrada em espiral de ambos dos lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte.

### Descrição técnica

Passo	2,5 mm
Altura	18 mm
Ø exterior	45 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M18
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	esquerda
Tipo de produto	Caçonete

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		