


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	275024 4
GTIN	4062406378424
Classe de artigo	21H

## Descrição

**Indicado para:**

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

## Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Largura de incisão w	4 mm
Raio do canto	0,2 mm
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		