

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	275027 4
GTIN	4062406378523
Classe de artigo	21H

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

Descrição técnica

Raio do canto	0,2 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Largura de incisão w	4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU9310
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		