

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 275042 6 |
| GTIN | 4062406378738 |
| Classe de artigo | 21H |

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030 – 274134.

Descrição técnica

| | |
|---|--|
| Avanço f em aço < 900 N/mm ² | 0,17 mm/U |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Largura de incisão w | 6 mm |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | HB9035 |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| irregular | adequado | | |
| interrompido | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |