

Caçonete HSS, MF: 12X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	141050 12X1,5
GTIN	4045197084095
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.**

Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descrição técnica

Passo	1,5 mm
Altura	10 mm
Ø exterior	38 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M12x1,5
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		