

Caçonete HSS-E, MF: 12X1,25



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 141055 12X1,25 |
| GTIN | 4045197301833 |
| Classe de artigo | 11K |

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados. Corte inicial de 2 passos. Brunido e nitrurado**, ângulo de corte de aprox. 15°. **Para aços inoxidáveis e de alta resistência.**

Descrição técnica

| | |
|----------------------|-----------|
| Altura | 10 mm |
| Passo | 1,25 mm |
| Ø exterior | 38 mm |
| Classe de tolerância | DIN 13 6g |
| Tamanho da rosca | M12×1,25 |
| Tipo de rosca | MF |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Óleo de corte | HSS E |

| | |
|------------------|----------|
| Norma | EN 22568 |
| Sentido de corte | direita |
| Tipo de produto | Caçonete |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |